

TWIST™ DIA for Composite

DWA KROKI DO WYJĄTKOWEGO POŁYSKU



BŁYSKAWICZNY EFEKT! NATURALNY POŁYSK WYPEŁNIEŃ W 6 SEKUND

TWIST™ DIA for Composite to dwuetapowy zestaw gumek polerskich, przeznaczony do materiałów kompozytowych.

Ten efektywny zestaw gumek polerskich pozwala szybko i łatwo uzyskać wyjątkowo wysoki połysk oraz wygładzenie wypełnień kompozytowych. Jest to możliwe dzięki 100% zawartości cząstek diamentowych, bez obecności żadnych tańszych substytutów. Dodatkowo, gumki **TWIST™ DIA for Composite** mają specjalnie zaprojektowany kształt, dzięki czemu są uniwersalne i łatwe w stosowaniu.

W pierwszym kroku należy zastosować gumkę granatową, przeznaczoną do polerowania wstępnego, która z łatwością wygładza powierzchnię i nadaje jej pożądaną formę. W drugim i zarazem ostatnim kroku należy użyć gumki niebieskiej, wykańczającej oraz zapewniającej piękny połysk.

Finalnie uzyskujemy zawsze powierzchnię idealnie naśladującą naturalne szkliwo!

POLEROWANIE WSTĘPNE
GUMKA O ŚREDNIEJ ZIARNISTOŚCI



POLEROWANIE FINALNE
GUMKA DROBNOZIARNISTA

KORZYŚCI

- Efektywne i szybkie polerowanie w kilka sekund
- Uniwersalne zastosowanie dzięki specjalnie zaprojektowanemu kształtowi
- Możliwość wielokrotnego użytku oraz sterylizacji w autoklawie

Rekomendowana prędkość:


3 000 - 8 000 obr./min

Maksymalna prędkość:

20 000 obr./min

WSKAZANIA

- Polerowanie wypełnień kompozytowych



TWIST™ DIA for Composite

#1201-IP 14 mm Zestaw wprowadzający (6 szt.)

#1202-IP 14 mm Polerowanie wstępne, uzupełnienie (10 szt.)

#1203-IP 14 mm Polerowanie finalne, uzupełnienie (10 szt.)

#1204-IP 14 mm Zestaw próbny (2 szt.)

#1211-IP 10 mm Zestaw wprowadzający (6 szt.)

#1212-IP 10 mm Polerowanie wstępne, uzupełnienie (10 szt.)

#1213-IP 10 mm Polerowanie finalne, uzupełnienie (10 szt.)

#1214-IP 10 mm Zestaw próbny (2 szt.)

#1221-IP Polerowanie wstępne, uzupełnienie




(5 szt. 14 mm + 5 szt. 10 mm)

#1222-IP Polerowanie finalne, uzupełnienie

(5 szt. 14 mm + 5 szt. 10 mm)

POLEROWANIE TLENKU CYRконU ZESTAWEM TWIST™ DIA FOR ZIRCONIA

Trzyetapowa sekwencja gumek polerskich o innowacyjnym kształcie, z elastycznymi spiralami, pozwala uzyskać piękny połysk w kilka sekund.



TWIST™ DIA for Zirconia

#1302-IP ZGRUBNE 14 mm (10 szt.)

#1305-IP DROBNE 14 mm (10 szt.)

#1303-IP ŚREDNIE 14 mm (10 szt.)

#1301-IP Zestaw wprowadzający 14 mm (3 szt.)

Rekomendowana prędkość:

7 000 - 10 000 obr./min

Maksymalna prędkość:

20 000 obr./min



- Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do produktu.
- Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie decyzją producenta.
- Kolor wydruku może nieznacznie różnić się od rzeczywistego koloru.
- «PANAVIA» i «CLEARFIL» są znakami towarowymi Kuraray Co., Ltd.
- «TWIST» jest znakiem towarowym NORITAKE Co., Ltd.